

## Hymer Schiebeleiter SC 60

2 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge  
2,43 - 4,11 m, zweiteilig, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 157752



**HYMER**



**10 YEARS  
WARRANTY**

## Hymer Schiebeleiter SC 60

Schiebeleiter



- 2 x 8 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,45 m
- Holmlänge 2,43 - 4,11 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Leiterteile auch einzeln nutzbar
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 9,9 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Leiternteile auch einzeln nutzbar
Leitertyp	Schiebeleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	2,43-4,11 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	4,45 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 8	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-880 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	9,9 kg

## Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium