

VARIOfit Stirnwandwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1025 x 700 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Plattform wasserfest, Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand), Konstruktion in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 504777



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Plattformwagen

mit Stirnwand

Stirnwandwagen





- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1025 x 700 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand)
- Konstruktion in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit Elastik-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Wagentyp | Plattformwagen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Plattformwagentyp | Stirnwandwagen | Euronorm | nein |

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Traglast | 1000 kg | klappbar | nein |
| Ladeflächenlänge | 1025 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenbreite | 700 mm | Bereifung | Elastik |
| Material Plattform | Siebdruckplatte | Rad-Ø | 200 mm |
| Oberfläche Plattform | rutschsicher | Radlager | Kugellager |
| Plattform Ausführung | wasserfest | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Aufbauten | 1 Stirnwand (Vollwand) | Radanordnung | rechteckig |
| nestbar | nein | Garantie | 12 Jahre |
| Material | Stahl | Gewicht | 40 kg |
| Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |