

**BEGA****70 632**

Anschlusskasten

IP 55

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Anschlusskasten für den Einbau in  
Pollerleuchten oder Lichtmaste.

**Produktbeschreibung**

Anschlusskasten gemäß  
DIN 43 628/ VDE 0660 · Teil 505  
Gehäuse besteht aus  
schlagzähem Kunststoff  
Gehäusedeckel mit Schraubbefestigung  
2 Befestigungslöcher  $\varnothing$  7 mm  
Abstand 145 mm  
Für den Einbau in Maste  $\varnothing \geq 80$  mm  
Türgröße ab 60 x 200 mm  
2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger  
Kunststoffdichtung und integrierter  
Zugentlastung für Erdkabel 5 x 4<sup>□</sup>  
1 Leitungseinführung mit Dichtnippel für  
Leuchtenanschlussleitung 3 x 1,5<sup>□</sup>  
oder 2 · 3 x 1<sup>□</sup>  
1 Sicherungshalter mit Schraubkappe  
für Schmelzsicherung Neozed D01 bis 16A  
mit eingesetzter Sicherung Neozed D01 6A  
Schutzklasse II □  
Schutzart IP 55  
Staubgeschützt und Schutz gegen  
Strahlwasser  
Gewicht: 0,25 kg

