

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos, T 60 met trekcontlastingsinvoeren IP 31

Artikelnr. 2007803



Kabeldoos met trekcontlastingsinvoeren voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met doorbreekinvoeren aan de zijkanen en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.



**PP** Polypropyleen

Extra productbeschrijving 2 Binnenafmetingen: 100x100x48 mm  
Extra productbeschrijving 3 Beschermingsgraad IP 30; IK07 Beschermingsgraad IK-code;

### Stamgegevens

Bestelnr.	2007803
Type	T 60 ZE IP30
Dimensie	114x114x57
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	11,20 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos, T 60 met trekontlastingsinvoeren IP 31

Artikelnr. 2007803



### Technische gegevens



Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	67,00 mm
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x67 mm
Afmetingen	114x114x57 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Trekontlastingsinvoeren voor direct doorsteken van kabeldiameters van 7-21 mm
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	met vier deksel-snelspanlelingen
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	6,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>