


# Technisch specificatieblad

90° bocht 60

Art.-Nr. 7125100



Bocht 90°, horizontaal, voor alle types kabelgoten met een hoogte van 60 mm.



<b>St</b>	Staal
<b>FT</b>	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Het hulpstuk wordt in ongemonteerde toestand geleverd. Inclusief benodigd bevestigingsmateriaal. De breedte 50 mm geldt voor hoekige uitvoering en komt niet overeen met de afbeelding.
------------------------------	---

## Stamgegevens

Bestelnr.	7125100
Type	RB 90 610 FT
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	horizontaal, met hoekverbinder
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopenheid	1,00 Stuk
Gewicht	77,60 kg/100 st.

## Technische gegevens

	<table><tr><td>Breedte</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Zijhoogte</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Afmeting B</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Afmeting R</td><td>50,00 mm</td></tr><tr><td>Afbuiging (hoek)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Uitvoering verbinder</td><td>meegeleverde verbinder</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>Bocht star</td></tr><tr><td>Afmetingen</td><td>200 x 200 x 60 mm</td></tr><tr><td>Geschikt voor functiebehoud</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montagegat in bodem</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>NATO Gatpatroon</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtingsverandering</td><td>horizontaal</td></tr><tr><td>RVS, gebeitst</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Zijperforatie</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Verspanuitvoering</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breedte	100,00 mm	Zijhoogte	60,00 mm	Afmeting B	100,00 mm	Afmeting R	50,00 mm	Afbuiging (hoek)	90°	Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder	Uitvoering	Bocht star	Afmetingen	200 x 200 x 60 mm	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>	Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>	NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>	Richtingsverandering	horizontaal	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>	Zijperforatie	<input type="checkbox"/>	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>
Breedte	100,00 mm																														
Zijhoogte	60,00 mm																														
Afmeting B	100,00 mm																														
Afmeting R	50,00 mm																														
Afbuiging (hoek)	90°																														
Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder																														
Uitvoering	Bocht star																														
Afmetingen	200 x 200 x 60 mm																														
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>																														
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>																														
NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>																														
Richtingsverandering	horizontaal																														
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>																														
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>																														
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>																														