

## Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212526  
 EAN: 7021982125263  
 Vervangt: 8246093284



### Elektrisch

System wattage: 26W  
 Spanning: 220-240V  
 Frequentie (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 3070lm  
 Noodlumen: EM 390lm  
 Werkzaamheid: 118 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Satijnmatte reflector  
 Bundelhoek: 62°  
 UGR: UGR<22 tot 800 mA/3400 lm  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1



### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat  
 Kleur: Wit/Satijnmat  
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen  
 Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93  
 Diameter (mm) D: 216  
 Cut-out (mm): 200  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 90  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.2 / 1

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 102

