

Acél mikrométer-beállító mérőhasáb készlet

Sorozat 516 - Acél mérőhasáb készlet mikrométerek ellenőrzésére



Kalibrálási
bizonyítvány



Gyári
bizonyítvánnyal

Kalibrálási bizonyítvánnyal

Blokkok készletenként	No.	Osztály	Kalibrálás/standard alkalmazás	Készlet tartalma
10	516-580-60	0	Mikrométer 2 mm menetemelkedéssel (QuantuMike)	2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
	516-581-60	1		
	516-582-60	2		
10	516-106-60	0	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm)
	516-107-60	1		
	516-108-60	2		
10	516-135-60	0	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Micro Checker, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm)
	516-136-60	1		
	516-137-60	2		

Gyári bizonyítvánnyal

Blokkok készletenként	No.	Osztály	Kalibrálás/standard alkalmazás	Készlet tartalma
10	516-580-10	0	Mikrométer 2 mm menetemelkedéssel (QuantuMike)	2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
	516-581-10	1		
	516-582-10	2		
10	516-106-10	0	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm)
	516-107-10	1		
	516-108-10	2		
10	516-135-10	0	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Micro Checker, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm)
	516-136-10	1		
	516-137-10	2		

Specifikáció

Pontosság EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)



516-107-10



516-107-10
Micro checker
(ismertetését lásd később)

Acél tolómérő-beállító mérőhasáb készlet

Sorozat 516 - Acél mérőhasáb készlet tolómérők ellenőrzésére



Gyári
bizonyítvánnyal

Blokkok készletenként	No.	Osztály	Tömeg	Kalibrálás/standard alkalmazás	Készlet tartalma
4	516-526-10	1	1,72	EN ISO 13385-1	4 blokk : 10, 30, 50, 125 mm, beállító gyűrű (Ø4 mm, Ø10 mm), mérőcsap (Ø 10 mm), kesztyű
	516-527-10	2	1,72		
3	516-124-10	1	1,72	DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618	3 hasáb: 30, 41,3, 131,4 mm, beállító gyűrű (Ø4 mm, Ø25 mm), kesztyű
	516-125-10	2	1,72		



516-526-10



516-124-10