


## Zeitrelais

Typ	Technische Daten	Bestell-Bezeichnung	Artikel-Nummer	ILN-Nr. 4017254000003 EAN-Nr. 4017254.	Unverbindliche Preiseempfehlung in Euro	Rabat- stufen	VPE Verp.- Einheit Stück
-----	------------------	---------------------	----------------	--	---	------------------	-----------------------------------

## Installationszeitrelais – Typenreihe IZ – für Verteilereinbau

- Alle Geräte 1 Wechsler, 5 A
- Mit LED's für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schutzart IP 40, Klemmen nach BGV A2
- Betriebsspannung 24...240 V UC, 50/60 Hz
- Betriebsspannung Multifunktionsrelais 12...240 V UC
- Gehäuse 17,5 (Maße siehe Seite 78)

 <p><b>Serie IZ</b></p>	<p><b>Anzugverzögert/Rückfall- verzögert (wahlweise)</b> Zeitbereich: 0,05 Sek....100 Std.</p> <p>Taktgeber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impuls und Pause getrennt einstellbar</li> <li>▪ wahlweise Impuls- oder Pausebeginn</li> </ul> <p>Zeitbereich: 0,05 Sek....100 Std. Montage auf Tragschiene</p>	IZA/R	0530 52 649 001	.137297	64,28	1	10
	<p><b>Multifunktionsrelais mit 7 Funktionen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzugverzögert</li> <li>2. Anzugverzögert mit Steuerkontakt</li> <li>3. Rückfallverzögert</li> <li>4. Einschaltwischend – spannungsgesteuert</li> <li>5. Einschaltwischend mit Steuerkontakt</li> <li>6. Ausschaltwischend mit Steuerkontakt</li> <li>7. Blinker</li> </ol> <p>Zeitbereich: 0,05 Sek....100 Std. 12...240 V UC 50/60 Hz</p>	IZT	0530 53 649 001	.137303	74,57	1	10
		IZM	0530 51 649 001	.137310	72,58	1	10

## Nachlaufrelais

- Montage auf Tragschiene
- Gehäuse 17,5 (Maße siehe Seite 78)

<p><b>INRH</b></p> 	<p>1 Schließer, 16 A, AC 230 V, 50 Hz Zeitbereiche: ca. 30 Sek...12 Min. Schutzart IP 40</p> <p>Maße: 17,8 x 90 x 60 mm</p>	INRH	0530 85 148 001	.141614	50,63	1	5
--	---	------	-----------------	---------	-------	---	---