

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt



1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktoberfläche: Zinn



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1340887
Verpackungseinheit	4.000 Stück
Mindestbestellmenge	4.000 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AABCUB
GTIN	4063151648442
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,634 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,474 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt



1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilie	D3PC-MP-F

Anschlussdaten

Abisolierlänge	4,5 mm
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 20

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)	Zinn (1 - 3 µm Sn)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Zinn (1 - 3 µm Sn)
Oberflächenbeschaffenheit	schmelztauchverzinnt
Material Kontakt	Cu-Legierung

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I_N	6 A
-----------------	-----

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt



1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt



1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt



1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

Zubehör

D3-MP RELEASE TOOL - Demontagewerkzeug

1441450

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1441450>



Crimpwerkzeug, Farbe: schwarz, Artikelfamilie: Zubehör, Breite: 7 mm

D32PC 2,2/ 2-5,08-X - Leiterplattenstecker

1376522

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376522>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32PC 2,2/.., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt

1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

D32PC 2,2/ 2-5,08-Y - Leiterplattenstecker

1376499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376499>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32PC 2,2/..., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D32PC 2,2/ 3-5,08-Z - Leiterplattenstecker

1378299

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378299>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D32PC 2,2/..., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt

1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>



DD32PC 2,2/ 4-5,08-XX - Leiterplattenstecker

1376625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376625>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Artikelfamilie: DD32PC 2,2/..., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

DD32PC 2,2/ 6-5,08-YY - Leiterplattenstecker

1378302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378302>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32PC 2,2/..., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt

1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>



DD32PC 2,2/ 6-5,08-XY - Leiterplattenstecker

1378263

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378263>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32PC 2,2/..., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D31PC 2,2/ 2-3,81-X - Leiterplattenstecker

1337548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337548>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D31PC 2,2/..., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt

1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>

D31PC 2,2/ 3-3,81-Y - Leiterplattenstecker

1340903

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340903>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31PC 2,2/..., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

DD31PC 2,2/ 4-3,81-X - Leiterplattenstecker

1340465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340465>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Artikelfamilie: DD31PC 2,2/..., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3PC-MP 0,20-0,50-F-SN-R - Crimpkontakt

1340887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340887>



DD31PC 2,2/ 4-3,81-Y - Leiterplattenstecker

1341274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1341274>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Artikelfamilie: DD31PC 2,2/..., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de