

DATENBLATT

Spleißbox LC 50/125µ OM3 ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
 Metallgehäuse tiefenverstellbar
 Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
 6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Mit Gehäuse	Ja
Faserklasse	OM3
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Mit Pigtails	Ja
Ausziehbar	ausziehbar
Mit Frontplatte	Ja

General data

Höhe	44,5 mm
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Kupplungen	LC
Kupplungsmaterial	Metallkupplung

Kabelaufbau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox LC 50/125 μ OM3 ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.

Faserart Multimode 50/125

Abmessungen

Breite 483,0 mm

Dimensions

Tiefe 244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B71902.12OM3	Spleißbox LC 50/125 μ OM3 ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.	12	grau	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B71902.24OM3	Spleißbox LC 50/125 μ OM3 ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.	12	grau	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B71902.48OM3	Spleißbox LC 50/125 μ OM3 ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B71902TS.12OM3	Spleißbox sw LC 50/125 μ OM3 ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.	12	schwarz	6	12 x LC	LC-Duplex	9005	LC-Duplex	metall
B71902TS.24OM3	Spleißbox sw LC 50/125 μ OM3 ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.	12	schwarz	12	24 x LC	LC-Duplex	9005	LC-Duplex	metall

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

