



Benzin- Heckenschere

HT 525

SKU 252421008/ST2

EAN/UPC	8008984854901
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt
Power	0.65 kW
Hubraum	22.5 cm ³
Leerlaufdrehzahl	3000 rpm
Tankinhalt	0.26 l
Schnittlänge	46 cm
Messerlänge	60 cm
Messertyp	Zweiseitig
Schnittgeschwindigkeit	3000 spm
Zahnabstand	35 mm
Griff Typ	Drehbar um bis zu 180° - 3 Positionen
Vibrationsniveau hinterer Griff (m/s ²)	2.8
Vibrationsniveau vorderer Griff (m/s ²)	2.6
Gewicht	5.6 kg



- **Leichter, ausgewogener und leistungsfähiger Motor mit 1,14 PS**
- **Innovatives Anti-Vibrations- system**
- **Der ergonomische, rückwärtige Griff mit Soft-Grip-Oberfläche kann um 180° gedreht werden**
- **60 cm lange Dual-Action-Klingen**
- **Leichter Ausbau zum schnellen Klingenschärfen**
- **Einfache Sicherheitsvorrichtung mit leicht zu erreichendem Luftfilter**