



Artikelnummer: **20700015**

LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square

Artikelnummer:	20700015
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Energieverbrauch:	36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1195x295x58 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412673145

Mit dem rechteckigen LED-Panel Square 120x30 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED-Panel Square ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED-Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED-Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED-Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20700015B	nein	< 6	1195 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412673145	> 1,01	0,309	295 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: E	0,335	58 mm
Zolltarifnummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
94051140900		6500 K	2784,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1	36 kWh/1000h	≥90	Inverkehrbringer
4018412673145	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Müller-Licht
Colorbox/Inhalt (Stück)	25000 h	120 °	CE Kennzeichnung
1	Leistungsaufnahme Nominalwert	83 lm/W	ja
Innerbox/Barcode 1	36 W	Lichtausbeute Nominalwert	Garantieprodukt
4018412673152	Nom. Stromstärke	83 lm/W	5 Jahre
Innerbox/Inhalt (Stück)	155 mA	Lichtfarbe	Garantiebedingungen
2	Spannung Nominalwert	white (2700-6500K)	
Transportkarton/Barcode 1	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	
4018412673169	Frequenz Nominalwert	4000 lm	
Transportkarton/Inhalt (Stück)	50 Hz	Spektrumbild	
4	Batteriedetails		
Umwelteigenschaften	Enthaltene Anzahl		
Triman-Kennzeichen	2		
	Enthaltener Typ		
	AAA		
WEEE-Produkt	Typengruppe		
	Primär		
Recycling			
		Leuchtendaten	
		Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	20
		Schutzklasse	II