

**Sicherheits-Messleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr.**

**MSFK A301/0.5/..(Länge) / ..(Farbe)**

- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle


**Safety measuring lead**

- 2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible, double insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>

**Order No.**

**MSFK A301/0.5/..(length) / ..(colour)**

- cable 0.5 mm<sup>2</sup>, PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



Ø 2 Sicherheit Ø 2 safety

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>MSFK A301/0.5/..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	<b>MSFK A301/0.5/..(length) / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot	colours	black, red
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm	lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	PVC-doppelt-isol. 0,5 mm <sup>2</sup>	cable	PVC double-insul. 0.5 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	4 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 32 mΩ	transition resistance <sup>4)</sup>	4 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 32 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	600 V CAT III	rated voltage <sup>2)</sup>	600 V CAT III
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A	rated current <sup>2)</sup>	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +90 °C	operating temperature	from -10 °C to +90 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen  
<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and terminals on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures  
<sup>4)</sup> depending on cable length