

Produktinformation

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Wellrohrschneider



- Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm
- Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm
- Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre
- Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen
- Mit Abisolierklingen für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Zum Patent angemeldete Positionierstege an den Abisolierklingen 1,5 und 2,5 mm² für schnelles Einlegen der Kabel
- Längenskala in der Innenseite für gleichmäßiges Abisolieren der Kabel, lesbar für Rechts- und Linkshänder
- Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt
- Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung
- Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form

MM


Allgemein

Artikel-Nr.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Gewicht	47 g
Abmessungen	100 x 86 x 38 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


Technische Attribute

Schneidkapazitäten (Durchmesser)	Ø 13 – 32 mm
Abisolierwert Leiter und Litze	0,2 – 4 mm ²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



90 22 02 SB: Eingespritzte Längenskala für gleichmäßiges Abisolieren auf eine einheitliche Länge, lesbar für Rechts- und Linkshänder



90 22 02 SB: Praktische Positionierhilfe erleichtert das Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren

