

## DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE BLUE, 180 MM Ø

**Artikelnummer: 208704**

Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblochthärte: 28HRC; geeignet für: Betonzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein.  
Ausführung: Höhe: 7 mm; Segment Länge: 34 mm; Anzahl: 14; Ø-180 mm; VE: 1



Merkmal	Wert
	trennen
Geeignet für Gussrohre	Nein
Geeignet für Kunststoff	Nein
Form	flach
Stärke	- mm
Geeignet für Keramik	Nein
Geeignet für Beton	Ja
Geeignet für Holz	Nein
Geeignet für Nassbetrieb	Ja
Topfscheibe	Nein
Geeignet für Metall	Nein
Geeignet für Naturstein	Nein
Geeignet für Asphalt	Ja
Geeignet für Schamotte	Nein
Geeignet für Backstein	Ja
Geeignet für Waschbeton	Ja
Geeignet für Dachziegel	Nein
Diamantscheibe	Ja
Geeignet für Beton/Betonstein	Ja
Geeignet für bewehrten Beton	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Hartgestein	Nein
Geeignet für Kalksandstein	Nein
Max. Drehzahl	13300 1/min
Bohrungsdurchmesser	22.23 mm
Scheibendurchmesser	180 mm
X-Lock Aufnahme	Nein
Lamellenscheibe	Nein
Geeignet für trockene Anwendung	Nein
Geeignet für Porenbeton	Nein
Anzahl der Segmente	14
Segmentierung	sonstige
Segmenthöhe	7 mm
Segmentbreite	34 mm
	sonstige

GTIN: 4021104087045

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de