



## Summer BA9s,18-30V,Dauerton



Powering Business Worldwide™

Typ **M22-XAM**  
 Art.-Nr. **229025**

### Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion Zubehör			Summer für Akustikmelder
Grundfunktion			Zusatzrüstung
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, Pluspol an X1, f = 2300 Hz
Funktion			Dauerton, 18 - 30 V AC/DC
Tonart			Dauerton
verwendbar für			BA 9s-Sockel
Anbindung an SmartWire-DT			nein

### Approbationen

Product Standards  
 UL File No.  
 UL CCN  
 CSA File No.  
 CSA Class No.  
 NA Certification

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking  
 E29184  
 NKCR  
 012528  
 3211-03  
 UL listed, CSA certified

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Betriebsspannung bei DC			0
Art des akustischen Signals			Dauerton
Spannungsart			AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz		V	24
Betriebsspannung bei AC 50 Hz		V	24