

DCM 2-350 C

Diamant Kernbohrmotoren.

- Zweiganggetriebe
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Eingebauter Wasseranschluss
- 1 1/4"–7 UNC-Gewinde.

Artikelnummer 40044
EAN-Code 4002395 229772

DCM 2-250 C

Artikelnummer 40964
EAN-Code 4002395 229796



Technische Daten	DCM 2-350 C
Motorkraft	2800 W
Leerlaufdrehzahl	300/600 U/min
Bohrdurchmesser 1. Gang	178–356 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	102–178 mm
Bohrspindel	1 1/4"–7
Gewicht	9,0 kg

Technische Daten	DCM 2-250 C
Motorkraft	2800 W
Leerlaufdrehzahl	450/900 U/min
Bohrdurchmesser 1. Gang	152–254 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	51–152 mm
Bohrspindel	1 1/4"–7
Gewicht	9,0 kg

Lieferumfang: Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Schaltbox mit Haltegurt

Lieferumfang: Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Schaltbox mit Haltegurt