

Artikelnummer: 126014

Kurzbeschreibung: Elektronische lift WP90 S Q, draagvermogen 90 kg, korte mast, snelle heftijd

Langbeschreibung: Elektronische lift WP90, volautomatisch, gemakkelijk te manoeuvreren, draagvermogen max. 90 kg: Elektronische lift WP: volautomatisch Lastverdeling: gelijkmatig op alle 4 de wielen Het lastzwaartepunt ligt op 400 mm voor de hefzuil. standaard overbelastingsbeveiliging standaard veiligheidskoppeling snelste hefsnelheid op de markt: 270 mm/sec zeer goede mobiliteit, gemakkelijk te manoeuvreren stabiele uitvoering Hefzuil bestaat uit aluminium Het onderstel en de handgreep zijn van gelakt staal. ESD-uitvoeringen op aanvraag leverbaar lage geluidsontwikkeling krachtige 24V DC-motor Inclusief lader Aandrijving via staalversterkte tandriem zeer breed scala aan accessoires en lastdragers op aanvraag speciale elektronische liften in rvs voor voedings-, farmaceutische en hygië'nische toepassingen met een compleet assortiment accessoires op aanvraag leverbaar Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V 9 Ah Lader, 2A/24V

