

**Artikelnummer:** 129798

**Kurzbeschreibung:** Vierwandwagen, 2000 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Vierwandwagen, 2000 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen buis (a<sup>o</sup> 33,7 x 20 mm) kan in het basisframe worden geplaatst. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Basisframe van rechthoekige buis (60/40/3 mm) met insteekhulzen. Laadvlak van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Langswanden kunnen aan de eindwanden worden opgehangen. Duwbeugel van stalen buis: a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Laadoppervlak: 2000 x 800 mm
- Buitenafmetingen: 2340 x 800 mm
- Hoogte laadoppervlak: 305 mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Hoogte van de voor- en langswand: 800 mm.
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 109 kg

