

**Artikelnummer:** 153655

**Kurzbeschreibung:** Kast voor zware belasting, 2 legborden, 1 schuiflade, draagvermogen per legbord 40 kg



**Langbeschreibung:** Kast voor zware belasting, 2 legborden, 1 schuiflade, draagvermogen per legbord 40 kg: Deze zware kast uit de NC-serie is ideaal voor gebruik in de werkplaats en voor de opslag van zware en hoogwaardige onderdelen. Met in totaal 2 schuine planken en 1 lade helpt de zware kast om waardevolle voorwerpen veilig op te bergen. De zware kast uit de NC-serie is voorzien van een bovenblad, 2 legplanken (schuine legborden), een vast onderblad en 1 lade. De zware kast is gemaakt van gepoedercoat plaatstaal. Het stalen frame van de bovenste plank is voorzien van rubber en een totale hoogte van 30 mm. De 2 schuine planken kunnen in een raster van 25 mm worden versteld en dragen elk tot 40 kg gewicht. De lade kan met maximaal 50 kg worden geladen. De robuuste kast is bijzonder veilig dankzij de scharnierende deur met geperforeerde roosterplaat en het cilinderslot met dubbele vergrendeling aan de boven- en onderkant. De zware kast wordt gemonteerd geleverd. <b>Meer details:</b>

- Zwaar uitgevoerde kast met 2 legplanken en 1 lade
- Bovenste legbord - stalen frame met rubber, hoogte 30 mm, hoogte 30 mm
- Cilinderslot, 2-punts deurvergrendeling aan boven- en onderkant
- Draaideur met geperforeerde roosterplaat
- 1 sokkelvloer, vast, vast
- 2 schuine planken (schuine planken)
- Max. belasting per plank: 40 kg
- Legborden verstelbaar in stappen van 25 mm
- 1 lades
- Hoogte per lade: 100 mm
- Max. belasting per lade: 50 kg
- Lichaamsbelasting: 800 kg
- Plaats: Werkplaats: Werkplaats
- Levering: gemonteerd
- Materiaal: gepoedercoat plaatstaal
- Kleur: behuizing lichtgrijs (RAL 7035) en deur lichtblauw (RAL 5012)
- Afmetingen: H 1180 x B 950 x B 950 x D 600 mm
- Gewicht: ca. 96,4 kg.

