



Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 2, kolor: niebieski, z wysokoudarnego polistyrenu o szczególnie stabilnym kształcie (PS), do wysokich obciążeń i długiej żywotności

- możliwe zastosowanie: do systemów transportowych
- niezawodna możliwość układania w stopy w poprzek i wzdłuż
- zintegrowany uchwyt na etykiety
- możliwość przechowywania żywności (certyfikat RAL)
- wielkość 2 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, szarym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 0,81 l / 0,42 l
- nośność 21 kg / obciążenie stosu: 315 kg
- odporność na temperaturę: od -20°C do +70°C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- oddzielne akcesoria: Etykiety z folią ochronną
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszania: Metalowe szyny ścienne do dużych obciążeń, regały stojące i mobilne
- t = głębokość= 165 mm b = szerokość=102 mm h = wysokość=75 mm
- Wymiary wewnętrzne: 146x88x63 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	652300
GTIN	4007228700350
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	24

Kolor	niebieski
Objętość w l	0,81
Masa (kg)	0,09
D x S x W (mm)	165 x 102 x 75

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	24
D x S x W (mm)	340 x 254 x 340

Masa brutto OJ (kg)	2,439
---------------------	--------------

Paleta

Liczba pudełek	60
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,19

kartony/warstwa	10
Masa (kg)	166,34