


# Datenblatt Artikel 783140

## Fahrregal zweiseitig unbestückt

pulverbeschichtet lichtgrau, 720x1405mm

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 18 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 6 x PS/PP Gr.1, 6 x PS/PP Gr.2, 4 x PS/PP Gr.3, 3 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=720 mm    h=Höhe=1.405 mm



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>brutto Kg</b>	35,83
<b>EAN</b>	4007228783148
<b>Länge Pal</b>	0
<b>Mindest.Best.</b>	1
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	35,83
<b>Breite</b>	720
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	0
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	0
<b>Kartons pro Lage</b>	0
<b>netto Kg</b>	35,83
<b>Volumen m3</b>	0
<b>Zolltarif</b>	94032080
<b>Tiefe</b>	0
<b>Breite Pal</b>	0
<b>Farbe</b>	lichtgrau
<b>Höhe</b>	1405
<b>VE</b>	1
<b>Höhe Pal</b>	0
<b>Stück / Lage</b>	0
<b>Summe Kartons</b>	0
<b>Lagen</b>	0