



Beschrijving:

Ballonflessen 25 liter zonder schaalverdeling, natuurlijke kleur, bijzonder dikwandig, uit breukvast polyethyleen

- grote opening \varnothing 50 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- onverliesbare schroefdop
- goed bruikbaar als reinigingsjerrycan
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- UV-bescherming voor een lange levensduur
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aflatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aflatkranen (art.-nr. 550100 + 560100), hoekventielen (art.-nr. 520100 + 520700)
- Reserveonderdelen: Draagbeugels of draaggrepen, schroefdop \varnothing 65 mm en stoppenset bestaande uit schroefstoppen en 2 afdichtingen
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot $+70$ °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- \varnothing van de vulopening = 50 mm / a = schroefdraad buiten- \varnothing = 65 mm
- Diameter d=275 mm / Hoogte h=580 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	823500
GTIN	4007228702972
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	2

Kleur	natuurlijk
Volume in L	25
Gewicht (kg)	1,78
D x B x H (mm)	275 x 275 x 580

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	2
D x B x H (mm)	518 x 335 x 680

Brutogewicht VE kg	4,17
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	15
Aantal lagen	3
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,19

Kartonnen dozen per laag	5
Gewicht (kg)	82,55