

Artikelnummer: 154805

Kurzbeschreibung: Scheren-Röllchenbahnen,
Bahnbreite 300 mm, mit 4 Stützen

Langbeschreibung: Scheren-Röllchenbahnen,
Bahnbreite 300 mm: variabel in der Förderlänge
(ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal
zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und
Förderbändern geringer Platzbedarf in
zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit
versetzten Rollen bzw. Röllchen hohe Flexibilität
durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
fahrbar mittels Lenkrollen flexibel in der
Streckenführung (es können Kurven gebildet
werden) mit kugelgelagerten und verzinkten
Stahlröllchen (\varnothing 48 mm), auf Wunsch auch mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen (\varnothing 48
mm) lieferbar (kein Mehrpreis) Achsabstand: 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen Bahnbreite: 300 mm Tragkraft: 100 kg

