

Artikelnummer: 177468

Kurzbeschreibung: KYOCERA ECOSYS M2635dn, 35 Seiten/Min. Schwarzwei ss, Hi-Speed USB 2.0, mit Fax

Langbeschreibung: KYOCERA ECOSYS M2635dn, 35 Seiten/Min. Schwarzwei ss, Hi-Speed USB 2.0, mit Fax: Der KYOCERA ECOSYS M2635dn ist ein 4-in-1-Multifunktionsgerät mit Faxfunktion. Zudem bietet der KYOCERA ECOSYS M2635dn eine Druckleistung von 35 Seiten pro Minute in Schwarzwei ss und einen Hi-Speed USB 2.0 Anschluss. Der KYOCERA ECOSYS M2635dn begeistert kleine Arbeitsgruppen und Teams mit seiner starken Druckleistung von bis zu 35 Seiten pro Minute in Schwarzwei ss sowie seiner flexiblen Papierverarbeitung und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. Als 4-in-1-Multifunktionsgerät bietet der KYOCERA ECOSYS M2635dn auch eine Faxfunktion. Diese bietet einen Speicherempfang von bis zu 256 Seiten und kann auch zeitversetzt Senden und Faxen oder als Duplex empfangen. Die Papierkassette des KYOCERA ECOSYS M2635dn fasst max. 250 Seiten. Das Besondere an dem KYOCERA ECOSYS M2635dn sind seine diversen, zur Verfügung stehenden Schnittstellen. Zudem bietet der KYOCERA ECOSYS M2635dn eine Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle, 10/100/1000 BaseTX Netzwerk und einen USB-Host. Per automatisch beidseitigem Druck sparen Sie Papier, die Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi garantieren scharfe, hochwertige Drucke. Zusätzlich Druckfunktionen bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für individuelles Drucken auf hohem Niveau. Dank seiner kompakten Maße ist der Einsatz des KYOCERA ECOSYS M2635dn auch in kleinen Büros problemlos möglich. Technische Details: Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute Schwarzwei ss Automatisch beidseitiger Druck (Duplex) Druckauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckersprachen: PCL 6 (5e. XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck Druckfunktionen: "Vertraulicher Druck" mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopira Kopierauflösung: 600 x 600 dpi Kopierfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Ausweiskopie, Leere Seiten auslassen, Priority Print, Tonersparmodus Scangeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten pro Minute (300 dpi) Schwarzwei ss Scanauflösung: bis zu 600 dpi Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP oder SSL), Scan-to-FTP (FTP oder SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD (WIA)-Scan, Scan-to-USB-Host Dateitypen: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS Faxfunktion: Kompatibel ITU-T Super G3 Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbps Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden Kurzwahl: 22 Nummern, Adressbuch: 200 Einträge, Speicher: 256 Seiten Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversendetes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang Betriebssystem: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. Integriertes Kostenstellenmanagement für bis zu 100 Kostenstellen Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), USB-Host für USB-Flash-Speicher, SD-/SDHC-Karten Steckplatz Maße: H 437 x B 417 x T 412 mm Gewicht: 19 kg



EAN/GTIN: 632983040270