



Technisches Datenblatt

Artnr.	GEL53034
Japan-Code	C60-N30-A, 53034
Nennspannung	12V
Nennkapazität	30 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	400 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	178 x 124 x 166 mm
Schaltung	1
	
Technologie	Verschlossene GEL-Batterie Elektrolyt gelartig gebunden gefüllt und geladen absolut wartungsfrei
Polausführung	G
	
Bodenleiste	-

