

ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF) patchkabel, wit, 3,0 m

Art.nr.	21.15.1356
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1356
EAN (een stuk)	7611990193264

roline[®]
Designed for Professionals



Kant en klaar (PiMF) afgeschermde Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tulle met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm. .

Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel
- 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 STP /Class E in- en opbouwdozen
- 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat.6 STP /Class E 19" patchpanel grijs of zwart
- 21.15.0835 ROLINE S/FTP Cat.6 patchkabel

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	wit
Lengte	3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	nee
Connector type RJ45	Standaard