

ROLINE 19-inch wandbehuizing Pro 9 U, 600x600 BxD grijs

Art.nr.	26.21.0003
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0003
EAN (een stuk)	7630049600041



ROLINE 19 inch wandbehuizing Pro 9 U 600x600 BxD grijs

De wandbehuizingen uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Elke kast heeft een verschuifbare kabelinvoer in het dak met een schuimrubberen afdichting. Het achterpaneel en de bodemplaat zijn voorzien van gestanste kabelinvoeren en kunststof deksels. Het dakchassis heeft een uitgestanst gebied voor een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde profielrails met hoogte-eenheden van 483 mm (19") geïnstalleerd, die ook in diepte verstelbaar zijn. De stevige staalconstructies van de kasten zijn gemaakt van tot 1,5 mm dik plaatstaal en zijn verkrijgbaar met poedercoating in grijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005). De zijpanelen en voordeur zijn modulair, afsluitbaar en verwijderbaar, wat de toegankelijkheid verbetert. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Eerst wordt het achterpaneel vastgeschroefd aan de muur en vervolgens verbonden met de behuizing. Optionele stelvoeten of wielen kunnen worden gebruikt om de kasten vrijstaand te maken.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	19"-Wandkast
Kleur	grijs

Leveringsomvang	19-inch wandbehuizing Pro 9 U, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels, montagehandleiding
Hoogte eenheden	9 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	320 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	450 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Wandmontage mogelijk	ja
Stelvoeten	nee
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluid dicht	nee
Voorzijde	Glazendeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	505 mm
Breedte	600 mm
Diepte	600 mm
Gewicht	12.2 kg