

fetra Handwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 795 x 445 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Geländer, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118674

fetra Handwagen

Traglast 200 kg

Handwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 795 x 445 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau Geländer
- Deichsel verschraubt
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Naben mit Rollenlager
- Radanordnung parallel
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deichsel	verschraubt
Wagentyp	Handwagen	Ladefläche LxB	795 x 445 mm
Traglast	200 kg	Euronorm	nein

Aufbauten	Geländer	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenlänge	795 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenbreite	445 mm	Bereifung	Luft
Material Plattform	Holz	Material Felge	Stahlblech
Material Gestell	Stahl	Radlager	Rollenlager
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Radanordnung	parallel
Farbe	brillantblau // RAL5007	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	18 kg
Lenkstange	ja		