


Geberit Elektroschweißmuffe



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Geberit Elektroschweißgeräten schweißbar

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	X	VEVE1	VEVE2	VEVE3	VEVE4
360.771.16.1	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	3.024 St.
361.771.16.1	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	2.376 St.
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1.800 St.
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	72 St.	1.152 St.
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	864 St.
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	72 St.	648 St.
368.771.16.1	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	8 St.	24 St.	432 St.
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	6 St.	24 St.	288 St.