

**Artikelnummer:** 129798

**Kurzbeschreibung:** Vierwandwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Vierwandwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Längswände an Stirnwände einhängbar. Schiebegriff aus Stahlrohr: a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 2000 x 800 mm



Au ssenma sse: 2340 x 800 mm  
Ladeflächenhöhe: 305 mm  
Stirn- und Längswandhöhen: 800 mm  
Tragkraft: 1200 kg  
Eigengewicht: 109 kg  
Schiebegriffhöhe: 1000 mm  
Rad a'Ëœ: 200 mm

**EAN/GTIN:** 4250448501317