

**Artikelnummer:** 153655

**Kurzbeschreibung:** Schwerlastschrank, 2 Fachböden, 1 Schublade, Tragkraft pro Fachboden 40 kg

**Langbeschreibung:** Schwerlastschrank, 2 Fachböden, 1 Schublade, Tragkraft pro Fachboden 40 kg: Dieser Schwerlastschrank aus der Reihe NC-Programm ist ideal für den Einsatz in der Werkstatt und für die Aufbewahrung von schweren und hochwertigen Teilen. Mit insgesamt 2 geneigten Fachböden und 1 Schublade hilft der Schwerlastschrank, wertvolle Gegenstände sicher aufzubewahren. Der Schwerlastschrank aus der Reihe NC-Programm ist mit einer oberen Ablagefläche, 2 Fachböden (Schrägböden), einem festen Sockelboden und 1 Schublade ausgestattet. Dabei ist der Schwerlastschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt. Die Stahlumrahmung der oberen Ablagefläche ist mit Gummi versehen und insgesamt 30 mm hoch. Die 2 geneigten Fachböden können im Raster von 25 mm verstellt werden und tragen je bis zu 40 kg Gewicht. Die Schublade ist mit bis zu 50 kg belastbar. Besonders sicher wird der Schwerlastschrank durch die Flügeltür mit Lochrasterplatte und dem Zylinderschloss mit zweifacher Verriegelung unten und oben. Der Schwerlastschrank wird montiert geliefert. Weitere Details:  
Schwerlastschrank mit 2 Fachböden und 1 Schublade Obere Ablagefläche aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Gummi, Höhe 30 mm Zylinderschloss 2-Punkt Türverriegelung unten und oben Flügeltür mit Lochrasterplatte 1 Sockelboden, fest 2 geneigte Fachböden (Schrägböden) Traglast pro Fachboden: 40 kg Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar 1 Schublade Höhe pro Schublade: 100 mm Traglast pro Schublade: 50 kg Korpustraglast: 800 kg Einsatzort: Werkstatt Anlieferung: montiert Material: Stahlblech pulverbeschichtet Farbe: Korpus lichtgrau (RAL 7035) und Tür lichtblau (RAL 5012) Maße: H 1180 x B 950 x T 600 mm Gewicht: ca. 96,4 kg

