

## Elementi di regolazione dell'altezza

25120.0016



### Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti. L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

### Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni		Corsa $l_3$ [mm]	Per vite [mm]	Carico solo statico max. [kN]	Carico ammesso max. [kN]	🔩 [g]	Codice			
$d_1$	$d_2$							$d_3$	$l_1$	$l_2$
11	32	M20 x 1	18	23	5	M10	65	37,9	79	25120.0016

### Accessori

	Per livellatori grandezza $d_2$ [mm]	Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm]	🔩 [g]	Codice
<b>Chiavi a settore per la regolazione verticale</b>				
	32	30 - 32	46	25120.0982

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.