


## Rollcart diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 158298



## Rollcart Diabale d'empilage

### Force 200 kg

diabale d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1250 x 530 mm
- poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabale de manutention	diabale d'empilage	pneumatique	TPE
charge	200 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	plastique

matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1250 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	530 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	510 mm
rabattable	non	Poids	14,5 kg
protection de la charge	paroi arrière grillagée		