

fetra **chariot-armoire** **GREY EDITION**

force 750 kg, avec 5 plateau(x),
plateforme en bois, plateau
longueur x largeur 1200 x 780 mm,
4 parois (grillagées), châssis en
RAL7016 gris anthracite, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 215394



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot-armoire GREY EDITION

avec parois grillagées

chariot-armoire

- force 750 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 1200 x 780 mm
- 4 parois (grillagées)
- verrouillable avec fermeture à verrou et serrure à cylindre
- châssis en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1792 x 1370 x 845 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes de précision

- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de porte	double porte battante
type de chariot	chariot-armoire	poignée	1 pièce
matériau	tube d'acier	système de fermeture	fermeture à verrou et serrure à cylindre
charge	750 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	780 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1792 mm	Diamètre de roue	200 mm
longueur	1370 mm	roulement	roulement rainuré à billes de précision
largeur	845 mm	disposition des roues	rectangulaire
nombre de plateaux	5 pièce	couleur	gris anthracite // RAL7016
alignement de niveaux	droit	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de plateforme	bois	garantie	10 années
type de cloison	parois grillagées	Poids	175 kg
rehausses	4 parois (grillagées)		

Accessoires

215342	·	tablette pour chariot-armoire, longueur x largeur 1200 x 780 mm, en acier avec finition RAL7016 gris anthracite
--------	---	---