

stumpf armoire universelle

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre à poignée tournante, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 223144



stumpf Armoire à portes battantes

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En tôle fine de qualité
- 2 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- porte à double battant
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre à poignée tournante
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoïre	armoïre universelle	verrouillable	oui
type de porte	porte à double battant	système de fermeture	porte-cadenas
hauteur	900 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoïre	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	blocage d'extension	oui
charge tablette	80 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
tablettes extractibles	2 pièce	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	48 kg