

Hymer escabeau sur roulettes 8224

accès double face, 2 x 3 marches profilées (estrade incl.), Hauteur 0,22 m, longueur de lisse 0,77 m, en aluminium

Numéro d'article: 231327



HYMER



10 YEARS WARRANTY

escabeau sur roulettes

- accès double face
- 2 x 3 marches profilées (estrade incl.)
- Hauteur 0,22 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 0,77 m
- connexion marches/lisse serti
- raidisseurs robustes sur la marche de départ
- application sûre grâce à protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
- pieds d'échelle amovibles et 4 roulettes à ressort pivotantes en extrémité de lisse
- en aluminium
- posé hauteur x largeur 700 x 430 mm

- poids 7,6 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	escabeau sur roulettes	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	double face	protection contre l'écartement	oui
Longueur de lisse	0,77 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	0,22 m	bac	non
nombre de marches	2 x 3	stabilité / renfort / entretoise	raidisseurs robustes sur la marche de départ
type de marche/d'échelon	marches profilées	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	soubassement	pieds d'échelle amovibles et 4 roulettes à ressort pivotantes
hauteur	700 mm	norme	EN 131
largeur	430 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
roulant	oui	Poids	7,6 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE