

Scangrip Lampe industrielle SLIM

avec aimant et crochet, avec
batterie

Numéro d'article: 235382



Lampe industrielle




- hauteur x longueur x largeur 25 x 165 x 44 mm
- classe d'efficacité énergétique A
- avec aimant et crochet
- durée d'éclairage 4,5 h
- complètement pliable
- durée de charge 4,5 h
- avec batterie
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm

Détails techniques

type d'outil	Accessoires	diamètre	9 mm
Classe d'efficacité énergétique	A	hauteur	25 mm
Durée d'éclairage	4,5 h	largeur	44 mm

flux lumineux	500	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
alimentation	batterie	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
Durée de charge	4,5 h	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	aimant, crochet	Marque selon le registre allemand	Scangrip
exécution tête de lampe	complètement pliable	Poids	0,32 kg
longueur	165 mm		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute