

## Cascao

### Roulette pivotante avec trou de fixation



force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polyamide, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243692

#### Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 160 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Diamètre du trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	300 kg	frein	sans
pneumatique	polyamide	pare-fils	non
Diamètre de roue	160 mm	Longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polyamide	Poids	1,58 kg

