

Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 60 litres,
couche extérieure en nylon coloris
noir, couche intérieure en Nylon à
revêtement en polyuréthane,
puissance 250 W, équipé de avec
régulateur de température
analogique



Numéro d'article: 271871

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 60 litres
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en Nylon à revêtement en polyuréthane
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 1250 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 250 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	60 l	puissance	250 W
pour fût	fût de 60 litres	température jusqu'à	90 °C
matériau couche extérieure	nylon	alimentation	240 V

matériau couche intérieure	Nylon à revêtement en polyuréthane	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	noir	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	460 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1250 mm	Poids	2 kg
profondeur	100 mm		