


## Moravia protection de profilé

forme cercle, longueur x diamètre  
1000 x 40 mm, en polyuréthane, en  
jaune/noir, À emboîter

Numéro d'article: 520064



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Profilé d'avertissement et de protection

### Protection de profilé

protection de profilé







- convient pour intérieur et extérieur
- forme cercle
- longueur x diamètre 1000 x 40 mm
- en polyuréthane
- en jaune/noir
- À emboîter
- résistance à la température de -40 °C à +90 °C
- selon DIN 4844 et classe de protection incendie UL94HB

### Détails techniques

|                                |                        |                      |                 |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | plage de température | -40 °C à +90 °C |
| équipement de sécurité         | profilé de protection  | longueur             | 1000 mm         |
| type de protection             | protection de profilé  | diamètre             | 40 mm           |

|                    |                                      |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| lieu d'utilisation | intérieur et extérieur               | couleur           | jaune/noir |
| forme              | cercle                               | fixation          | À emboîter |
| norme              | DIN 4844                             | unité de commande | pièce      |
| coupe-feu          | classe de protection incendie UL94HB | Poids             | 0,5 kg     |
| matériau           | polyuréthane                         |                   |            |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215547 |    | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc   |
| 217108 |    | cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame   |
| 523816 |    | peinture de marquage au sol, pour appareil de marquage au sol, bombe aérosol, RAL1023 jaune signalisation  |
| 527237 |    | support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 2500 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roul. |
| 691499 |   | protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller  |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |