

Format Tresorbau armoire coupe-feu

niveau de sécurité : VdS 1, anti-feu : S 60 P, hauteur x largeur x profondeur 1490 x 686 x 463 mm, 3 niveaux, pour 28 classeurs, corps avec laquage en RAL7024 gris graphite, face avant avec laquage en RAL7024 gris graphite

Numéro d'article: 523083



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Armoire double protection

Niveau de sécurité VdS 1 / S 60 P

Format Tresorbau armoire coupe-feu





- niveau de sécurité : VdS 1
- anti-feu : S 60 P
- joints intumescents pour la protection contre l'eau d'extinction et les gaz d'incendie
- hauteur x largeur x profondeur 1490 x 686 x 463 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1375 x 574 x 294 mm
- 3 niveaux
- pour 28 classeurs
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180 °

- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 4 côtés
- 9 boulons de fermeture Ø 25 mm
- double mécanisme de protection avec verrouillage de secours supplémentaire
- corps à plusieurs parois
- porte à plusieurs parois, 134 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec laquage en RAL7024 gris graphite
- face avant avec laquage en RAL7024 gris graphite
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 400 kg




Détails techniques

type de meuble	armoire	structure de cloison	à plusieurs parois
type d'armoire	armoire haute sécurité	type de porte	porte à battants
hauteur	1490 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
largeur	686 mm	épaisseur de porte	134 mm
profondeur	463 mm	structure de porte	à plusieurs parois
volume	241 l	matériau	acier
niveau de sécurité	VdS 1	couleur de la face avant	gris graphite // RAL7024
équipement armoire	tablettes	couleur du corps	gris graphite // RAL7024
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	surface de corps	laqué
capacité de classeurs	28 pièce	surface de face avant	laqué
ancrage	ancrage de tablette	verrouillable	oui
verrouillage	4 côtés	système de fermeture	serrure à panneton double
coupe-feu	S 60 P	casier	non
assurable	oui	nombre de boulons de fermeture	9 pièce
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €	Ø de boulon de fermeture	25 mm
protection anti-effraction	oui	couleur de la tablette	gris graphite // RAL7024
hauteur intérieure	1375 mm	surface de tablette	laqué
largeur intérieure	574 mm	Poids	400 kg
profondeur intérieure	294 mm		

Accessoires

523084		coffre-fort intérieur pour armoire coupe-feu, hauteur 200 mm, pour armoire hauteur x largeur x profondeur 1490 x 686 x 463 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
523094		serrure à touches électroniques, pour armoire triple protection, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
528150		serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
528201		tiroir pour dossiers suspendus pour armoire de bureau haute sécurité, pour larg. armoire 686 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit

Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
504279		horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie