

potelet en acier inoxydable

forme angulaire avec Tête pointue carrée, hauteur x largeur x profondeur 900 x 70 x 70 mm, en acier inoxydable, pliable et verrouillable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheviller

Numéro d'article: 883591



Poteaux

potelet en acier inoxydable

- forme angulaire avec Tête pointue carrée
- hauteur x largeur x profondeur 900 x 70 x 70 mm
- en acier inoxydable
- pliable et verrouillable
- verrouillable avec serrure à cylindre
- à cheviller
- livré plaque de fond incluse

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	rabattable	oui
système de barrières	poteaux de voirie	fonction automatique	non
type de montant	potelet en acier inoxydable	type de fixation	à cheviller
forme	angulaire	système de fermeture	serrure à cylindre

hauteur	900 mm	matériau	acier inoxydable
largeur	70 mm	exécution montant	pliable et verrouillable
profondeur	70 mm	volume de livraison	plaque de fond incluse
forme de tête	Tête pointue carrée	Poids	10,27 kg

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu