

## Mehrzweckvitrine Super 1000 C mit gebogenem Glasaufbau

Kühlvitrine mit gebogenem Glasaufbau der Serie Super C. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat befindet sich unter dem 380 mm tiefen Schneidbrett, damit lässt sich die Kühlvitrine problemlos auf ebenen Flächen abstellen, einen Ausschnitt in eine Arbeitsfläche ist für diese Kühlvitrine nicht nötig. Beschichteter Verdampfer mit Verdampferabdeckung aus CNS. Die LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend

Artikel-Nr.: 23132101  
GTIN: 4059395011784



### Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1006 mm
<b>Tiefe</b>	939 mm
<b>Höhe</b>	530 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Rückschiebescheiben
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	4 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,18 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	94 kg
<b>Serienzubehör</b>	Zwischenglasplatte 139 mm tief, Rückschiebescheiben

<b>SWS</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,51 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	50 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	80 g

## Energiedaten

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Fahrgestell Super-Delicious 1000/1000 C**  
Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

GTIN: 4059395011876

Artikel-Nr.: 23135102

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)