



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 12406 Tafelwagen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Met 2 rechthoekige platformen van watervast multiplex voorzien van antislip. Draagvermogen bovenste etage 500 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	1200
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	2000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Etagehoogten (mm)</b>	283, 925
<b>Totale lengte (mm)</b>	2210
<b>Totale breedte (mm)</b>	800
<b>Totale hoogte (mm)</b>	925
<b>Wielen</b>	Elastic-massief rubber, streeploos
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 50
<b>Gewicht (kg)</b>	156
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976124063