

Productinformatie

03 06 180

Kombitang

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	03 06 180
EAN	4003773021926
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	264 g
Afmetingen	180 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



