

Información sobre productos

30 21 140

- De alta resistencia y poco desgaste
- Diferentes tipos de bocas
- Boca larga semi-redonda
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Alicate de boca larga

DIN ISO 5745



Información general

Núm. de artículo	30 21 140
EAN	4003773042433
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	95 g
Dimensiones	140 x 54 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	8,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Longitud de boca (L3)	42,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	15,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.