

Información sobre productos

95 26 165


Tijeras cortacables

Con muelle de apertura

IEC 60900 DIN EN 60900

- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte muy fácil con una sola mano
- Con retén protector contra pellizcos
- Articulación con tornillo ajustable
- Muelle insertado en la articulación
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite



⚡ 1000 V 

Información general

Núm. de artículo	95 26 165
EAN	4003773069980
Tijeras	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	275 g
Dimensiones	165 x 63 x 26 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Efecto de corte con un cortacables: corte fácil, limpio, sin deformaciones



95 26 165: El trinquete bloquea las hojas con el muelle de apertura situado en el interior

