

## Productinformatie

# 98 20 35

## Schroevendraaiers voor sleufschroeven

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal



⚡ 1000 V ⚡

### Algemeen

Artikel-nr.	98 20 35
EAN	4003773024217
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	35 g
Afmetingen	202 x 25 x 23 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Kling	100 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	15 mm
Greep	102 mm
Breedte van de sleuf	3,5 mm
Dikte van de snijkant	0,6 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen