

Rollcart Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor 1 x 33 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 158292



Rollcart Flessenkar

Draagvermogen 100 kg

Flessenkar

- draagvermogen 100 kg
- voor 1 x 33 kg propaangas fles
- hoogte x breedte 1200 x 580 mm
- passend voor flessen met Ø 320 mm
- met steekplaat met rand aan 3 zijden
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met TPE-banden
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	wiellager
type kar	Flessenkar	wiel-ø	250 mm

draagvermogen	100 kg	steekwagen uitrusting	steekplaat met rand aan 3 zijden
capaciteit	1 x 33 kg propaangas	veiligheidsgreep	ja
voor flessen-ø	320 mm	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
materiaal	staal	hoogte	1200 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	580 mm
in-/uitklapbaar	nee	diepte	530 mm
trapslede	nee	oppervlak	m. poedercoating
banden	TPE	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal velg	kunststof	gewicht	12 kg